




Il écarte délicatement les récipients tout en garantissant leur stabilité, indépendamment de leur forme et de la vitesse de production.

À l'aide de différents petits segments de déviation, il crée de façon dynamique une qui accompagne guide pendant l'avancement le récipient vers un convoyeur parallèle. Étant donné que le récipient est accompagné et non poussé, il ne risque pas de tomber pendant le déplacement latéral. Indiqué pour tout type de


récipient, tant vide que plein, en verre, en plastique ou en métal et quelle que soit sa forme: cylindrique, conique, rectangulaire, triangulaire, ovale...



Principe de fonctionnement



Le Logisort peut également être utilisé comme **système autonome de division continue** sur plusieurs rangées pour alimenter des machines de conditionnement.



LOGISORT peut être associé à tous les systèmes de contrôle de bouteilles.